

# Torce TIG "ABITIG® GRIP Little" ad aria e a liquido

Dopo anni di successi riconosciuti dai saldatori professionisti di tutto il mondo, la ABITIG® GRIP Little ha incrementato l'offerta del suo range torce introducendo le nuove torce raffreddate ad aria ABITIG® GRIP Little 90 e raffreddate a liquido ABITIG® GRIP Little 180 W per garantire un maggior comfort ed accessibilità in spazi angusti e ristretti.

Le nuove torce ABITIG® GRIP Little con la loro impugnatura ergonomica e dimensioni ridotte sono la soluzione ideale per una saldatura di qualità in spazi ristretti. Ogni saldatore dovrebbe conoscere o essere messo a conoscenza di tali indiscussi benefici:

- Impugnatura ergonomica "GRIP" per una sensazione e utilizzo perfetti.
- Moduli di controllo e pulsanti perfettamente integrati nel design impugnatura - per una ergonomia eccezionale.
- Eccellente sicurezza HF
- Fasciame torcia flessibile, leggero e modulabile - per ogni tipo di attacco e connessione macchina.
- Lunga vita di servizio, grazie ad un'ampia area per il raffreddamento e il trasferimento della corrente.
- Riduzione dei costi di magazzino, grazie all'utilizzo di sole tre parti consumabile - meno stock



## ABITIG® GRIP Little 90

### Dati tecnici (EN 60 974-7):

Tipo di raffreddamento:	aria
Classificazione:	90 A DC 60 A AC
Duty cycle:	35%
Elettrodo tungsteno:	Ø 1.0-1.6 mm

## ABITIG® GRIP Little 180 W

### Dati tecnici (EN 60 974-7):

Tipo di raffreddamento:	liquido <sup>1</sup>
Classificazione:	180 A DC 130 A AC
Duty cycle:	100%
Elettrodo tungsteno:	Ø 1.0-3.2 mm

<sup>1</sup>Pressione in entrata torcia:  
Min. 2.5 bar (max. 3.5 bar);  
Min. flusso: 0.7 l/min.

Dati tecnici basati su cablaggi torcia  
di lunghezza fino a 8.00 m.

## Torcia completa

Modello	Raffr.	n° cod.	Versione	n° cod.
ABITIG® GRIP Little 90	aria	vedi commento <sup>2</sup>	Standard	770.0040.1
ABITIG® GRIP Little 180 W	liquido	vedi commento <sup>2</sup>	Standard	772.0040.1

<sup>2</sup> Viste le innumerevoli versioni e tipologie di connessioni macchina non possiamo fornire in questa documentazione i codici completi torcia. Si prega di utilizzare la seguente documentazione per individuare il modello torcia ed il tipo di modulo di controllo e pulsante - chiedere informazioni al rivenditore ABICOR-BINZEL di zona.

# ABITIG® GRIP Little 90, ABITIG® GRIP Little 180 W

## Consumabili



### Cappa

**Corta** (10 pcs.)

**Standard** (1 pc.)

771.0053

771.0051



### Molla (10 pcs.)

771.0037



### Serra elettrodo / Diffusore gas

**Serra elett.** (5 pcs.)

**Diffusore gas** (1 pc.)

**Diffusore gas  
cilindrico** (1 pc.)

Ø 1.0 mm	771.0061	771.0111	-
Ø 1.6 mm	771.0062	771.0112	-
Ø 2.0 mm	771.0067	771.0117	-
Ø 2.4 mm	771.0063	771.0113	771.0123
Ø 3.2 mm	771.0064	771.0114	771.0124





### Ug. gas , ceramico

**Standard**

**Standard**

(10 pcs.)

Ø 6.0 mm (n° 1)	771.0081	-
Ø 8.0 mm (n° 2)	771.0082	-
Ø 10.5 mm (n° 3)	771.0083	771.0083



### Ug. gas , ceramico

**Lungo**

**Lungo**

(10 pcs.)

Ø 6.0 mm (n° 1)	771.2171	-
Ø 8.0 mm (n° 2)	771.2172	-
Ø 10.5 mm (n° 3)	771.2173	771.2173